



EB 392


Systema Top 2000 Possibilités de compartimentage

Les répartitions présentent l'organisation du tiroir en acier de face. La profondeur restante se trouve à l'arrière. En cas d'organisation inverse, la profondeur restante se trouve à l'avant.

Profondeur de montage 530 mm
Dimensions intérieures de tiroir
327 mm x 490 mm


Répartition

Accessoires nécessaires




2 x DIN A4

2 cloisons
intermédiaires
Prof. restante 30 mm




4 x DIN A5

2 cloisons interm.
2 séparations C
Prof. restante 30 mm



9 x DIN A6

3 cloisons interm.
6 séparations B
Prof. restante 10 mm




16 x DIN A7

4 cloisons interm.
12 séparations A
Prof. restante 10 mm

Profondeur de montage 730 mm
Dimensions intérieures de tiroir
327 mm x 690 mm


Répartition

Accessoires nécessaires




3 x DIN A4

3 cloisons
intermédiaires
Prof. restante 30 mm




6 x DIN A5

3 cloisons interm.
3 séparations C
Prof. restante 30 mm



12 x DIN A6

4 cloisons interm.
8 séparations B
Prof. restante 50 mm



20 x DIN A7

5 cloisons interm.
15 séparations A
Prof. restante 90 mm

ST 400



	Répartition DIN A4	Répartition DIN A5	Répartition DIN A6	Répartition DIN A7
Largeur de tiroir 371 mm	 Répartition 1 x A4 1 cloison intermédiaire	 Répartition 2 x A5 2 cloisons interm. 1 séparation C	 Répartition 4 x A6 3 cloisons interm. 2 séparations A	 Répartition 8 x A7 3 cloisons interm. 6 séparations A
Largeur de tiroir 536 mm	 Répartition 2 x A4 2 cloisons intermédiaires	 Répartition 4 x A5 3 cloisons interm. 2 séparations C	 Répartition 8 x A6 5 cloisons interm. 4 séparations A	 Répartition 16 x A7 5 cloisons interm. 12 séparations A
Largeur de tiroir 736 mm	 Répartition 3 x A4 2 cloisons intermédiaires	 Répartition 6 x A5 4 cloisons interm. 3 séparations C	 Répartition 12 x A6 5 cloisons interm. 8 séparations B	 Répartition 20 x A7 6 cloisons interm. 15 séparations A
Largeur de tiroir 836 mm	 Répartition 3 x A4 3 cloisons intermédiaires	 Répartition 6 x A5 4 cloisons interm. 3 séparations C	 Répartition 12 x A6 7 cloisons interm. 6 séparations A	 Répartition 24 x A7 7 cloisons interm. 18 séparations A
Largeur de tiroir 936 mm	 Répartition 4 x A4 3 cloisons intermédiaires	 Répartition 8 x A5 5 cloisons interm. 4 séparations C	 Répartition 14 x A6 8 cloisons interm. 7 séparations A	 Répartition 28 x A7 8 cloisons interm. 21 séparations A
Largeur de tiroir 1136 mm	 Répartition 4 x A4 et 3 x A6 5 cloisons interm. 2 séparations B	 Répartition 8 x A5 et 3 x A6 6 cloisons interm. 4 séparations C 2 séparations B	 Répartition 18 x A6 10 cloisons interm. 9 séparations A	 Répartition 36 x A7 10 cloisons interm. 27 séparations A

Ces répartitions ne sont possibles qu'en utilisant Orgaline ou Orgaclip.

ST 600



	Répartition DIN A4	Répartition DIN A5	Répartition DIN A6	Répartition DIN A7
Largeur de tiroir 371 mm	 Répartition 1 x A4 2 cloisons intermédiaires 1 séparation C	 Répartition 3 x A5 2 cloisons intermédiaires 2 séparations C	 Répartition 6 x A6 3 cloisons intermédiaires 4 séparations A	 Répartition 12 x A7 3 cloisons intermédiaires 10 séparations A
Largeur de tiroir 536 mm	 Répartition 2 x A4 et A5 3 cloisons intermédiaires 2 séparations C	 Répartition 6 x A5 3 cloisons intermédiaires 4 séparations C	 Répartition 12 x A6 5 cloisons intermédiaires 8 séparations A	 Répartition 24 x A7 5 cloisons intermédiaires 20 séparations A
Largeur de tiroir 736 mm	 Répartition 4 x A4 3 cloisons intermédiaires 2 séparations D	 Répartition 9 x A5 4 cloisons intermédiaires 6 séparations C	 Répartition 15 x A6 6 cloisons intermédiaires 10 séparations A	 Répartition 30 x A7 6 cloisons intermédiaires 25 séparations A
Largeur de tiroir 836 mm	 Répartition 4 x A4 3 cloisons intermédiaires 2 séparations D	 Répartition 9 x A5 4 cloisons intermédiaires 6 séparations C	 Répartition 18 x A6 7 cloisons intermédiaires 12 séparations A	 Répartition 36 x A7 7 cloisons intermédiaires 30 séparations A
Largeur de tiroir 936 mm	 Répartition 5 x A4 et A5 4 cloisons intermédiaires 2 séparations D 1 séparation C	 Répartition 12 x A5 5 cloisons intermédiaires 8 séparations C	 Répartition 21 x A6 8 cloisons intermédiaires 14 séparations A	 Répartition 42 x A7 8 cloisons intermédiaires 35 séparations A
Largeur de tiroir 1136 mm	 Répartition 6 x A4 et 3 x A6 5 cloisons intermédiaires 3 séparations D 2 séparations A	 Répartition 12 x A5 et 3 x A6 6 cloisons intermédiaires 8 séparations C 2 séparations B	 Répartition 27 x A6 10 cloisons intermédiaires 18 séparations A	 Répartition 54 x A7 10 cloisons intermédiaires 45 séparations A

Ces répartitions ne sont possibles qu'en utilisant Orgaline ou Orgaclip.